



Uputstvo za upotrebu

Termometar sa ubodnom sondom
DT-101



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

U termometar je dovoljno postaviti LR44 (1.5V) bateriju i time je spreman za upotrebu. Termometar se uključuje/isključuje tasterom ON/OFF (termometar se isključuje automatski posle 10 min).

Taster "C/F" služi za prikaz temeperature između °C i °F.

Pritisnite taster "HOLD" da biste zadržali merene vrednosti.

Tasterom "MAX/MIN" možete pogledati maksimalnu i minimalnu izmerenu temperaturu.

NAPOMENE

- Skladištite termometar u suvim uslovima na sobnoj temperaturi.
- Termometar čistite mekanom nakvašenom tkaninom.
- Preciznost merenja temperature se znatno smanjuje kada je baterija prazna.
- Držite ovaj proizvod i baterije van domašaja dece.
- Zabranjeno je zagrevati ispitnu sondu iznad maksimalne temperature koju termometar meri.
- Sonda nikada ne sme doći u direktan kontakt sa vatrom.
- Zabranjeno potapanje u vodu ili bilo kakve druge tečnosti.
- Temperatura se ispituje isključivo sondom. Nemojte izlagati druge delove proizvoda temperaturi većoj od 50° C.
- Zabranjeno merenje temperature predmeta koji rade na električnu struju i koji su pod naponom.
- Vodite računa da nikad ne dodirujete ispitnu sondu golim rukama, sonda može biti izuzetno topla i može izazvati opekotine kože. Ukoliko je neophodno, koristite zaštitne rukavice otporne na visoke temperature.
- Zabranjeno korišćenje za merenje temperature u mikrotalasnoj pećnici.
- Proizvod je zabranjeno rastavljati i na bilo koji način prepravljati. Eventualne popravke prepustite ovlašćenom licu.

TEHNIČKI PODACI

Merni opseg temperature: -50 °C ~ do +300°C

Preciznost merenja temperature: ± 1°C

Rezolucija prikaza temperature: 0.1°C

Napajanje: 1 x LR44 baterije

Dimenzije: 223 x 21 mm

Oznaka: DT-101

Proizvođač: Zeda Instrument CO.,LTD

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.